

MEDIDAS DISPONIBLES CATÉTER BALÓN RIDER

| Nombre del producto | Tipo de producto | Código de producto | Diámetro de balón (mm) | Longitud de balón (mm) | Longitud de catéter (mm) | Introduuctor sugerido (Fr) | Presión de inflado(atm) | Presión de estallamiento (atm) |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RIDER (800 mm)      | Catéter PTA      | 25-400-28          | 4                      | 20                     | 800                      | 5 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-500-28          | 5                      | 20                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-600-28          | 6                      | 20                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-700-28          | 7                      | 20                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-800-28          | 8                      | 20                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-900-28          | 9                      | 20                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-100-28          | 10                     | 20                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 12                             |
|                     |                  | 25-400-48          | 4                      | 40                     | 800                      | 5 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-500-48          | 5                      | 40                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-600-48          | 6                      | 40                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-700-48          | 7                      | 40                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-800-48          | 8                      | 40                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-900-48          | 9                      | 40                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-100-48          | 10                     | 40                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 12                             |
|                     |                  | 25-400-88          | 4                      | 80                     | 800                      | 5 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-500-88          | 5                      | 80                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-600-88          | 6                      | 80                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-700-88          | 7                      | 80                     | 800                      | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-800-88          | 8                      | 80                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-900-88          | 9                      | 80                     | 800                      | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
| RIDER (1200 mm)     | Catéter PTA      | 25-400-22          | 4                      | 20                     | 1200                     | 5 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-500-22          | 5                      | 20                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-600-22          | 6                      | 20                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-700-22          | 7                      | 20                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-800-22          | 8                      | 20                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-900-22          | 9                      | 20                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-100-22          | 10                     | 20                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 12                             |
|                     |                  | 25-400-42          | 4                      | 40                     | 1200                     | 5 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-500-42          | 5                      | 40                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-600-42          | 6                      | 40                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-700-42          | 7                      | 40                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-800-42          | 8                      | 40                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-900-42          | 9                      | 40                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-100-42          | 10                     | 40                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 12                             |
|                     |                  | 25-400-82          | 4                      | 80                     | 1200                     | 5 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-500-82          | 5                      | 80                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-600-82          | 6                      | 80                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-700-82          | 7                      | 80                     | 1200                     | 6 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-800-82          | 8                      | 80                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |
|                     |                  | 25-900-82          | 9                      | 80                     | 1200                     | 7 Fr                       | 8                       | 14                             |

\*La punta distal varía de 1.5 a 2.5 mm dependiendo del tamaño del balón



RIDER®

Catéter para Angioplastia Transluminal Percutánea (ATP)

Catéter Balón de Dilatación ATP

Catéter balón Multi Fr de alta presión, bajo perfil, alta resistencia a la ruptura y de rápido inflado y desinflado.



RIDER® Se fabrica bajo las normas de calidad del ISO 13485  
Aprobación de COFEPRIS: Registro Sanitario 0639C2016 SSA  
Hecho en México por BMC - Medical Manufacturing S. A. de C. V.  
Dirección: Calle Mina #102, Col. Emiliano Zapata,  
Monterrey, Nuevo León C.P. 64390

Teléfono: +52 (81) 8371 7614  
E - mail: info@bmcm.com  
http://www.bmcm.com

# RIDER®

Catéter para Angioplastia Transluminal Percutánea (ATP)

## NO COMPLACIENTE

Balón periférico multipropósito no complaciente, para el tratamiento de lesiones complejas y la post-dilatación de stents periféricos.

## EXCELENTE NAVEGABILIDAD

Punta cónica suave y atraumática de 2.0 mm\*, diseñada para un cruce suave en lesiones muy estenosadas.

\* La punta distal varía de 1.5 a 2.5 mm dependiendo del tamaño del balón.

## BALÓN DE NYLON

Balón resistente a altas presiones y excelente conformación posterior a la deflación.

## LUMEN DUAL

El catéter balón con lumen dual, el cuál permite una mejor navegación de la guía y un menor tiempo de inflado y desinflado.

## MEDIDAS DISPONIBLES

Catéter de 800 mm y 1200 mm de longitud con balón de 4.0 mm a 10.0 mm de diámetro y de 20 a 80 mm de longitud.

Longitudes largas para tratamiento de estenosis largas o multi-segmentarias.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema monorriel (over the wire) de alto soporte.

Compatible con guía 0.035".